

Garant**Krympchuck, PSC 80 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308575 10
GTIN	4045197870568
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringskruvsats nr 309906 storlek 180.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	32 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Ø D ₂	24 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
fäste	PSC 80 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Underskåp för	354290
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12