

Garant**Krympchuck, PSC 80 kort, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308575 18
GTIN	4045197870605
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringskruvsats nr 309906 storlek 180.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	18 mm
utkragningenslängd A-mått	85 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
fäste	PSC 80 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Underskåp för	354290
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22