

Garant**Ändfräsdorn med kylkanalhål, PSC 80 kort, Dorndiameter d₁: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308551 16
GTIN	4045197870681
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; fräsåtdragningsskruv nr 309860.

Kylvattenrör och hylsnyckel nr 309885; 309893.

Teknisk beskrivning

utkragningsslängd A-mått	50 mm
passande specialnyckel nr 309840	16
Utvändig-Ø D	38 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
Dorndiameter d ₁	16 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm

fäste	PSC 80 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Kylkanalborrhål	förlutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
--------------------------------	-----------