

**Garant****Ändfräsdorn med kylkanalhål, PSC 80 kort, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308551 32
GTIN	4045197870711
Artikelklass	31C

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

**Användningsdata:**

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med krysspår.

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840; fräsåtdragningsskruv nr 309860.

Kylvattenrör och hylsnyckel nr 309885; 309893.

**Teknisk beskrivning**

passande specialnyckel nr 309840	32
Utvändig-Ø D	63 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
Dorndiameter d <sub>1</sub>	32 mm
utkragningenslängd A-mått	60 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	32 mm

fäste	PSC 80 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

---

## Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
--------------------------------	-----------