

Garant**Avstickningsverktygshållare 45°, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 20/3****Beställningsdata**

Ordernummer	273763 20/3
GTIN	4045197869296
Artikelklass	21W

Beskrivning**Användningsdata:**

För vändningsoperationer direkt på ett stöd för färdigställande av fristick för gäng- och slipningsarbeten.

OBS!:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (vid $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (vid $w = 2$).
- **Använd bara med fullradieavstickningsplatta nr 273735 – 273739.**
- **Inget normerat fristick enligt DIN 509.**

Invändig: nej

Spårbredd w: 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

Minsta stickbredd y: 0,5 mm

Funktionsbredd L_4 : 23 mm

Huvudängd L_1 : 33 mm

totallängd L: 125 mm

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L_4	23 mm
Skaftmått	20 mm
totallängd L	125 mm
Skruvar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Huvudängd L_1	33 mm

Spårbredd w	3 mm
Minsta stickbredd y	0,5 mm
t _{min}	0,7 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Kläm-skruv	279904
Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600