

Garant**Roterande minifil Z5 – fin, VHM, Typ: C0210****Beställningsdata**

Ordernummer	546800 C0210
GTIN	4045197156501
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Roterande HM-minifil med skaft-Ø 3 mm. **Form rundad cylinder** (WRC).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Form	C0210
totallängd	40 mm
förkortning tandning	Z5
Huvud-Ø	2 mm
Tandningsfinhetsgrad	fin
Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
Skaft-Ø	3 mm
huvudlängd	10 mm
Serie	Filtandning Z5
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		