

**Garant****Slipskiva (CER), Ø 76,2 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 554013 60     |
| GTIN         | 4045197526045 |
| Artikelklass | 51E           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Snabbbytessystem** med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

**Mycket hög avverknings effekt och lång utslitningstid** tack vare självskärpande keramikorn (CER).

**Användningsdata:**

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

**OBS!:**

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kornstorlek            | 60            |
| skiv-Ø                 | 76,2 mm       |
| Slipmedel              | Keramikorn    |
| Slipmedlets beteckning | Keramik       |
| slipmedelsunderlag     | fiberunderlag |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Produktnamnsattribut | Ø 76,2 mm               |
| maximalt varvtal:    | 20000 min <sup>-1</sup> |
| Produktslag          | Slipskiva               |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | lämplig        |                |         |
| INOX                          | lämplig        |                |         |
| Ti                            | mindre lämplig |                |         |
| GG(G)                         | lämplig        |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utvändig Ø 75 mm      | 554091 75 |
| Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedel Utvändig Ø 75 mm     | 554092 75 |
| Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 75 mm         | 554090 75 |
| Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm     | 554088 75 |
| Gummirondell skaft-Ø 6 mmhårt Utvändig Ø 75 mm      | 554089 75 |
| Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedelhårt Utvändig Ø 75 mm | 554093 75 |
| Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm     | 554094 75 |