



## Lamellrondell (special-ZA) glasfiberrygg koniska, Ø 115 mm, Kornstorlek: 80



### Beställningsdata

Ordernummer	565560 80
GTIN	9003171602357
Artikelklass	53T

### Beskrivning

#### Utförande:

Lamellrondell med hög, aggressiv skäreffekt och oöverträffad utslitningstid.

**Specialzirkoniumoxid (ZA)** med kylande beläggning på **bomullsväv**. Glasfiberrygg. **För alla material. Mycket hög beläggningstäthet.**

Lamellslippskiva med **zirkoniumoxid (ZA)** och kylande skikt på **bomullsväv**. Glasfiberrygg. **För alla material. Mycket hög beläggningstäthet.**

maximal periferihastighet: 80 m/s

Formbeskrivning: konvex

hål-Ø: 22,23 mm

### Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	konvex
Kornstorlek	80
skiv-Ø	115 mm
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)

Slipmedlets beteckning	ZA
slipaktiv, kylande beläggning	ja
slipmedelsunderlag	Bomullsväv
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
Rygg	Glasfiberrygg
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva