



## Soft Job lamellrondell (ZA), Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 40



### Beställningsdata

Ordernummer	554030 40
GTIN	9003172469829
Artikelklass	53T

### Beskrivning

#### Utförande:

**Snabbytessystem** med utvändig gänga av plast (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Mycket flexibelt utförande med stående lameller och utskjutande lameller **för extremt mjuk och jämn slipning**.

**Mini-lamellslipskivor** med överlappande lameller ger till skillnad från vanliga lamellslipskivor **längre cykeltider**, flexiblare **slipning** och en **jämnare slibbild** (råhetsvärde) upp till slitagegränsen.

#### Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

#### OBS!:

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

Gänga: Roloc™ snabbytessystem

maximalt varvtal:: 20000 min<sup>-1</sup>

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek	40
skiv-Ø	50,8 mm

Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
slipmedelsunderlag	Plastrygg
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
Gänga	Roloc™ snabbytesystem
maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Lamellslipskiva

## Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50