

Gänga Gäng-gåring 6g, Gänga: M2,5



Beställningsdata

Ordernummer	486010 M2,5
GTIN	2050001037091
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Toleransklass	6g
Gängstigning	0,45 mm
Gänga	M2,5
Kalibrering	L12

Tolktyp	Gåtolk
Toleransområde	g
Norm	DIN 13
Gängtyp	M
Kvalitet	6
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 3 mm	028600 3
--	----------