

## Gänga Gäng-gåring 6g, Gänga: M18



### Beställningsdata

Ordernummer	486010 M18
GTIN	2050001037206
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

**Användningsdata:**

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**OBS!:**

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Toleransklass	6g
Gänga	M18
Gängstigning	2,5 mm
Kalibrering	L12

Tolktyp	Gåtolk
Toleransområde	g
Norm	DIN 13
Gängtyp	M
Kvalitet	6
Produktslag	Gängtolk

### Tjänster

DAkkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20