

Gänga Gäng-tolk, Gänga: M3,5



Beställningsdata

Ordernummer	486000 M3,5
GTIN	2050001690913
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R). Stoppsidan rödmarkerad.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

Toleransklass 6H (upp till M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,6 mm
Gänga	M3,5
Toleransklass	6H
Norm	DIN 13
Gängtyp	M
Kvalitet	6
Toleransområde	H
Tolktyp	Kassationstolk

Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90
KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20