

## Gänga Gäng-gåring 6g, Gänga: M48



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 486010 M48    |
| GTIN         | 2050001669933 |
| Artikelklass | 48B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

#### Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

|               |      |
|---------------|------|
| Gängstigning  | 5 mm |
| Toleransklass | 6g   |
| Gänga         | M48  |
| Kalibrering   | L12  |

|                |          |
|----------------|----------|
| Toleransområde | g        |
| Tolktyp        | Gåtolk   |
| Norm           | DIN 13   |
| Gängtyp        | M        |
| Kvalitet       | 6        |
| Produktslag    | Gängtolk |

### Tjänster

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm | 028640 100 |
| KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm       | 028600 60  |