

Garant**Sats med roterande filar 10 delar Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM****Beställningsdata**

Ordernummer	546940
GTIN	4045197156938
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. Sortiment med utvalda roterande minifilar i de vanligaste formerna och måtten. skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 546900 strl. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

Teknisk beskrivning

förkortning tandning	Z7
Tandningstyp	m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad	medel

Serie	Filtandning Z7
Skärmaterial	VHM
Skaft-Ø	3 mm
Antal frässtift	10
Produktslag	Roterande fil

Tillbehör

Roterande minifilZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ G0313	546900 G0313
Roterande minifilZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ C0313	546900 C0313
Roterande minifilZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ F0313	546900 F0313
Roterande minifilZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ D0605	546900 D0605
Roterande minifilZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ AS0313	546900 AS0313
Roterande minifilZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ C0613	546900 C0613
Roterande minifilZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ AS0613	546900 AS0613
Roterande minifilZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ M0613	546900 M0613
Roterande minifilZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ D0302	546900 D0302
Roterande minifilZ7 – medel, dubbeltandning X-cut Typ G0613	546900 G0613