

Gänga Gäng-gåring 6g, Gänga: M4



Beställningsdata

Ordernummer	486010 M4
GTIN	2050001037121
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Gänga	M4
Gängstigning	0,7 mm
Toleransklass	6g
Kalibrering	L12

Toleransområde	g
Tolktyp	Gåtolk
Gängtyp	M
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20