

## Gänga stoppring 6g, Gänga: M24



### Beställningsdata

Ordernummer	486050 M24
GTIN	2050001037404
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

#### Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Toleransklass	6g
Gängstigning	3 mm
Gänga	M24
Kalibrering	L12

Tolktyp	Kassationstolk
Toleransområde	g
Norm	DIN 13
Gängtyp	M
Kvalitet	6
Produktslag	Stoppgängring

### Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100