

**HOLEX®****Grovrengöringsrondell (SiC), Ø 76,2 mm, SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande: CRS****Beställningsdata**

Ordernummer	554039 CRS
GTIN	4045197525901
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

**Snabbytessystem** med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen. **Snabb avverkning** för universella rengöringsarbeten.

**Användningsdata:**

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

**OBS!:**

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

Slipmedlets beteckning: SiC

Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %

finhetsgrad: extra grov

Hårdhetsgrad: hårt

maximalt varvtal: 15000 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	15000 min <sup>-1</sup>
finhetsgrad	extra grov
Hårdhetsgrad	hårt
skiv-Ø	76,2 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm

## Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 75 mm	554089 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 75 mm	554092 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 75 mm	554093 75
Gummirondell med fäste M14 hårt Utvändig Ø 75 mm	554094 75
Gummirondell med fäste M14 hårt Utvändig Ø 75 mm	554088 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 75 mm	554091 75
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 75 mm	554090 75