

HOLEX**Slipnylonrondell, finish, Ø 76,2 mm, Motsvarande kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	554053 180
GTIN	4045197525956
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Universell och effektiv **slipnylon**.

Användningsdata:

För rengöring, avfettning, mattpolering av metallytor.

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

Utförande	A medium
Motsvarande kornstorlek	180
finhetsgrad	medel
skiv-Ø	76,2 mm

Slipmedel	Slipnylon
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 75 mm	554090 75
Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554094 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmhårt Utvändig Ø 75 mm	554089 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedel Utvändig Ø 75 mm	554092 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utvändig Ø 75 mm	554091 75
Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554088 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedelhårt Utvändig Ø 75 mm	554093 75