

Gänga Gäng-tolk, TiN, Gänga: M14



Beställningsdata

Ordernummer	486008 M14
GTIN	2050001060488
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R). Stoppsidan rödmarkerad. Gå-sidan TiN-belagd. Därigenom avsevärt längre utslitningstid, smutsspår från M6.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.
Toleransklass 6H (upp till M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2 mm
Gänga	M14
Toleransklass	6H
Gängtyp	M
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Toleransområde	H
Tolktyp	Kassationstolk

Tolktyp	Gåtolk
Yta bearbetningssida	TiN
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90
KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20