

Gänga Gäng-gåring 6g, Gänga: M30



Beställningsdata

Ordernummer	486010 M30
GTIN	2050001037244
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Gänga	M30
Gängstigning	3,5 mm
Toleransklass	6g
Kalibrering	L12

Tolktyp	Gåtolk
Toleransområde	g
Gängtyp	M
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60