

Gänga stoppring 6g, Gänga: M33



Beställningsdata

Ordernummer	486050 M33
GTIN	2050001039927
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	3,5 mm
Gänga	M33
Toleransklass	6g
Kalibrering	L12

Toleransområde	g
Tolktyp	Kassationstolk
Norm	DIN 13
Gängtyp	M
Kvalitet	6
Produktslag	Stoppgängring

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60