

## Gängtolksats, Satsinnehåll: M3-M12



### Beställningsdata

Ordernummer	486040 M3-M12
GTIN	4045197295675
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

**Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form S).** Stoppsidan rödmarkerad.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

**Innehåll:**

Vardera 1 gäng-/gränstolk nr 486000  
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

**leveransinnehåll:**

Inklusive stabil trälåda med skyddandeskumplaststoppning.

**Specialtillbehör:**

Håltolk för kärnhål nr 486055.

**OBS!:**

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor samt vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Satsinnehåll	M3-M12
Norm	DIN 13

Gängtyp	M
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S13
Produktslag	Gängtolk

## Tjänster

KalibreringGängtolksats Satsinnehåll M3-M12	020700 M3-M12
DAkKS-kalibreringGängtolksats Satsinnehåll M3-M12	020710 M3-M12

## Tillbehör

GängaGäng-tolk Gänga M4	486000 M4
GängaGäng-tolk Gänga M6	486000 M6
GängaGäng-tolk Gänga M10	486000 M10
GängaGäng-tolk Gänga M12	486000 M12
GängaGäng-tolk Gänga M8	486000 M8
GängaGäng-tolk Gänga M5	486000 M5
GängaGäng-tolk Gänga M3	486000 M3