

3M Roloc™**Dukskiva GB-DR, Ø 50,8 mm, Motsvarande kornstorlek: 50****Beställningsdata**

Ordernummer	554062 50
GTIN	30048011603552
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Snabbbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Slipnylonrondeller **med aggressiva Cubitron-slipkorn (CER)** i kombination med motståndskraftig väv.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Möjliggör **slipning** och **gradfri finish** med ett och samma verktyg. Hög kantstabilitet och lång livslängd.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	extra grov
Motsvarande kornstorlek	50
Utförande	coarse super duty
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedel	Cubitron™ slipkorn

Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
tillverkarens beteckning	GB-DR
maximalt varvtal:	23000 min ⁻¹
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm	554092 50