



## Lamellslipskiva (ZA), Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 80



### Beställningsdata

Ordernummer	554035 80
GTIN	4027497337491
Artikelklass	56L

### Beskrivning

#### Utförande:

Plattare, kompaktare lamelluppbyggnad för **svetsfogsbearbetning** samt för **gradningsarbeten**.

**Snabbytessystem** med utvändig gänga av plast (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

**Mini-lamellslipskivor** med överlappande lameller ger till skillnad från vanliga lamellslipskivor **längre cykeltider**, flexiblare **slipning** och en **jämnare slipbild** (råhetsvärde) upp till slitagegränsen.

#### Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

#### OBS!:

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

Gänga: Roloc™ snabbytessystem

maximalt varvtal: 20000 min<sup>-1</sup>

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)

Slipmedlets beteckning	ZA
slipmedelsunderlag	Plasterygg
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
Gänga	Roloc™ snabbytessystem
maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Lamellslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmhårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50