

**3M Roloc™****Dukskiva GB-DR, Ø 50,8 mm, Motsvarande kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	554062 80
GTIN	30048011603545
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

**Snabbtessystem** med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Slipnylonrondeller **med aggressiva Cubitron-slipkorn (CER)** i kombination med motståndskraftig väv.

**Användningsdata:**

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Möjliggör **slipning** och **gradfri finish** med ett och samma verktyg. Hög kantstabilitet och lång livslängd. Optimal för förbättring av råhetsdjupet efter förslipning med Cubitron™ II.

**OBS!:**

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	mkt grov
Motsvarande kornstorlek	80
Utförande	coarse heavy duty
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedel	Cubitron™ slipkorn

Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
tillverkarens beteckning	GB-DR
maximalt varvtal:	23000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slipduk

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50