

## Gänga stoppring 6g, Gänga: M2,5



### Beställningsdata

Ordernummer	486050 M2,5
GTIN	2050001037268
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

#### Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,45 mm
Toleransklass	6g
Gänga	M2,5
Kalibrering	L12

Toleransområde	g
Tolktyp	Kassationstolk
Gängtyp	M
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produktslag	Stoppgängring

### Tjänster

DAkkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 3 mm	028600 3