

## Gänga Gäng-tolk, TiN, Gänga: M3



### Beställningsdata

Ordernummer	486008 M3
GTIN	2050001060419
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

**Gå- och stoppsida på ett handtag (DIN 2240, del 1, form R).** Stoppsidan rödmarkerad. Gå-sidan TiN-belagd. Därigenom avsevärt längre utslitningstid, smutsspår från M6.

#### Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.  
Toleransklass 6H (upp till M 1,4 = 5H).

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Specialtillbehör:

Håltolk för kärnhål nr 486055.

#### OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Gänga	M3
Gängstigning	0,5 mm
Toleransklass	6H
Gängtyp	M
Norm	DIN 13
Kvalitet	6

Toleransområde	H
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Yta bearbetningssida	TiN
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

### Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 3 mm	028550 3
DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90