

**3M Roloc™****Kompaktskiva XL-UR, Ø 50,8 mm, Motsvarande kornstorlek: 180/2**

## Beställningsdata

Ordernummer	554066 180/2
GTIN	30048011171853
Artikelklass	53M

## Beskrivning

### Utförande:

**Snabbytessystem** med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Fibernylon med hartsbundet slipmedel, **pressad rondellform**.

### Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Mycket lämpliga för **finslipning och gradning**. Efterlämnar en **fin finish** och minskar råhetsdjupet på alla material.

### OBS!:

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

## Teknisk beskrivning

Utförande	2 A med
finhetsgrad	medel
Hårdhetsgrad	mjuk
Motsvarande kornstorlek	180
skiv-Ø	50,8 mm

Slipmedlets beteckning	A
Slipmedel	Normalkorund (A)
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
tillverkarens beteckning	XL-DR
maximalt varvtal:	22000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Kompaktskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

**Tillbehör**

Gummirondell skaft-Ø 6 mmhårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50