

3M Roloc™**Dukskiva GB-DR, Ø 76,2 mm, Motsvarande kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	554063 80
GTIN	30048011603569
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Snabbtyssystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Slipnylonrondeller **med aggressiva Cubitron-slipkorn (CER)** i kombination med motståndskraftig väv.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Möjliggör **slipning** och **gradfri finish** med ett och samma verktyg. Hög kantstabilitet och lång livslängd. Optimal för förbättring av råhetsdjupet efter förslipning med Cubitron™ II.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	mkt grov
Motsvarande kornstorlek	80
Utförande	coarse heavy duty
skiv-Ø	76,2 mm
Slipmedel	Cubitron™ slipkorn

Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
tillverkarens beteckning	GB-DR
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utvändig Ø 75 mm	554091 75
Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554094 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedel Utvändig Ø 75 mm	554092 75
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 75 mm	554090 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedelhårt Utvändig Ø 75 mm	554093 75
Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554088 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmhårt Utvändig Ø 75 mm	554089 75