

HOLEX**Slipnylonrondell, finish, Ø 50,8 mm, Motsvarande kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	554052 100
GTIN	4045197525918
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Universell och effektiv **slipnylon**.

Användningsdata:

För rengöring, avfettning, mattpolering av metallytor.

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	grov
Motsvarande kornstorlek	100
Utförande	A crs
skiv-Ø	50,8 mm

Slipmedel	Slipnylon
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
maximalt varvtal:	23000 min ⁻¹
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50