

**Garant****Lamellslipskiva M14 Väv (A), Ø 125 mm×20 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	566350 80
GTIN	4045197345820
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

**Solfjädersformigt anordnade lameller** kring verktygets axel. **M14 direktfäste**. Extremt flexibel.

**Slipduk** normalkorund (A).

**Användningsdata:**

För finslipningsarbeten på välvda ytor.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
skiv-Ø	125 mm
skivbredd	20 mm

Produktnamnsattribut	Ø 125 mm×20 mm
Gänga	M14
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellsliphjul

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		