

3M Roloc™**Kompaktskiva XL-UR, Ø 76,2 mm, Motsvarande kornstorlek: 180/2**

Beställningsdata

Ordernummer	554067 180/2
GTIN	30048011171860
Artikelklass	53M

Beskrivning

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Fibernylon med hartsbundet slipmedel, **pressad rondellform**.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Mycket lämpliga för **finslipning och gradning**. Efterlämnar en **fin finish** och minskar råhetsdjupet på alla material.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	medel
Utförande	2 A med
Hårdhetsgrad	mjuk
skiv-Ø	76,2 mm
Slipmedlets beteckning	A

Slipmedel	Normalkorund (A)
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
tillverkarens beteckning	XL-DR
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Produktslag	Kompaktskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554088 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedelhårt Utvändig Ø 75 mm	554093 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmhårt Utvändig Ø 75 mm	554089 75
Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554094 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utvändig Ø 75 mm	554091 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedel Utvändig Ø 75 mm	554092 75
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 75 mm	554090 75