

Garant**Sats med roterande filar 7 delar Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM****Beställningsdata**

Ordernummer	546960
GTIN	4045197156945
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. Sortiment med utvalda roterande minifilar i de vanligaste formerna och måtten. skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 546900 strl. AS0313; AS0613; D0605; C0313; C0613; G0313; G0613.

Teknisk beskrivning

förkortning tandning	Z7
Tandningsfinhetsgrad	medel
Tandningstyp	m. sicksacktandning
Serie	Filtandning Z7
Skärmaterial	VHM
Skaft-Ø	3 mm

Antal frässtift

7

Produktslag

Roterande fil