



Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: C1225



Beställningsdata

Ordernummer	547200 C1225
GTIN	4007220900529
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stål** kvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

totallängd	65 mm
Huvud-Ø	12 mm
Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
Form	C1225
förkortning tandning	INOX
Tandningsfinhetsgrad	grov
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	25 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		