



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: D0807



Beställningsdata

Ordernummer	547100 D0807
GTIN	4007220936849
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Kulform

Huvud-Ø: 8 mm

Huvudängd L₁: 7 mm

totallängd: 47 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	47 mm
Huvud-Ø	8 mm
Formbeskrivning	Kulform
Tandningsfinhetsgrad	grov
förkortning tandning	STEEL
Form	D0807
Huvudängd L ₁	7 mm
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil