

3M Roloc™**Plast-rondell skaft-Ø 6 mm, Utvändig Ø: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554090 50
GTIN	54046719218955
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

För infästning av slipskivor med **snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®)**.

Plastrondell med **fast 6 mm skaft**.

Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
Utvändig Ø	50 mm
Skaft-Ø	6 mm
Fäste på verktygssidan	Snabbspänningssystem utvändiga gängor
Fäste på maskinsidan	Skaft-Ø 6 mm

passar till snabbytessystem

Roloc™

Produktslag

Stödrondell