

3M Roloc™**Gummirondell med fäste M14 hårt, Utvändig Ø: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554094 75
GTIN	50051144849982
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

För infästning av slipskivor med **snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®)**.

Gummirondell med **M14-fäste**.

Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Utvändig Ø	75 mm
Gänga	M14
Fäste på verktygssidan	Snabbspänningssystem utvändiga gängor
Fäste på maskinsidan	gänga M14

passar till snabbytessystem

Roloc™

Produktslag

Stödrondell