



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: D1210



Beställningsdata

Ordernummer	547100 D1210
GTIN	4007220936870
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Kulform

Huvud-Ø: 12 mm

huvudlängd: 10 mm

totallängd: 51 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	Kulform
förkortning tandning	STEEL
totallängd	51 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
Form	D1210
Huvud-Ø	12 mm
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	10 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil