



Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: A0616



Beställningsdata

Ordernummer	547200 A0616
GTIN	4007220900499
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stålqualiteter**, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	6 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
Form	A0616
totallängd	55 mm
förkortning tandning	INOX
Formbeskrivning	Cylinder
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	16 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		