

Garant**Lamellslipskiva Nylonduk, Ø 115 mm, Motsvarande kornstorlek: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	566330 280
GTIN	4045197488879
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonlamellrondeller med lamellmonterad slipduk på glasfiberrygg.

Användningsdata:

- För slutbearbetning av ytor.
- För borttagning av anlöpningsfärg, rengöring och lätt putsning av svetsfogar.
- För finslipning av stora ytor och finishbearbetning.

Rekommenderat varvtal 5000 – 5800 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	280
hål-Ø	22,23 mm
Färg	blå
finhetsgrad	fin
Formbeskrivning	konvex
skiv-Ø	115 mm
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		