



Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: A0820



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 547200 A0820 |
| GTIN | 4007220952245 |
| Artikelklass | 55F |

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stål** kvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|---------------|
| Form | A0820 |
| Formbeskrivning | Cylinder |
| Tandningsfinhetsgrad | grov |
| Huvud-Ø | 8 mm |
| totallängd | 60 mm |
| förkortning tandning | INOX |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| huvudlängd | 20 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Roterande fil |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|--------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |