



Slipskiva CC-GRIND-SOLID SG-INOX, skiv-Ø: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	566362 125
GTIN	4007220237137
Artikelklass	550

Beskrivning

Utförande:

Aggressiv slipskiva med **integrerad glasvävtallrik** och **patenterat spänn- och kylsystem**.

Platt användning utan att arbetsstycket skadas på grund av spännmuttern. Använd med adapter nr 566365.

För mycket hög slipeffekt på rostfritt stål.

Användningsdata:

För **hård och grov slipning** på ytor och kanter.

Ekonomiskt alternativ till grovslipskivor med **betydligt reducerad belastning i form av värme, buller, damm och vibrationer**.

Observera den flacka slipvinkeln och den kraftfulla drivningen (>1200 W).

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	125 mm
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
Slipmedlets beteckning	Keramik

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
optimerad för material	INOX
rekommenderad arbetsvinkel	5-15 grad
maximal periferihastighet	80 m/s
Antal lägen	1
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Spännfläns M14 för CC-GRIND-SOLID för skiv-Ø 115/125 mm

566365 115/125