

Garant**Lamellslipskiva Nylonduk, Ø 125 mm, Motsvarande kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	566340 180
GTIN	4045197488893
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonlamellrondeller med **lamellmonterad slipduk** på glasfiberrygg.

Användningsdata:

- **För slutbearbetning av ytor.**
- **För borttagning av anlöpningsfärg, rengöring och lätt putsning av svetsfogar.**
- **För finslipning av stora ytor och finishbearbetning.**

Rekommenderat varvtal 4600 – 5300 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Färg	röd
Formbeskrivning	konvex
Motsvarande kornstorlek	180
finhetsgrad	medel
skiv-Ø	125 mm
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		