



Lamellrondell SLTflex (ZA), fäste M14, Ø 115 mm, Kornstorlek: 120



Beställningsdata

Ordernummer	566300 120
GTIN	4027497329328
Artikelklass	53L

Beskrivning

Utförande:

De **bågformade lamellerna** (patenterade) är radiellt förbundna med den höghållfasta kärnan av glasfiberarmerad plast. Tack vare den **rygglösa konstruktionen** uppnås **extremt stort lamellutstick**. Mycket hög beläggningstäthet. M14-gängfäste, **ingen hylsmutter krävs**. **Zirkoniumoxid (ZA)** med slipande bindning för **universell användning**.

Användningsdata:

För bearbetning av **svåråtkomliga ställen**, konturslipning och **slipning av kälsvetsar**. Långt lamellutstick ger **mjuk slipning**.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	snedställd med lamellutstick
Kornstorlek	120
skiv-Ø	115 mm
Serie	SLTflex
Slipmedlets beteckning	ZA

Järn-, svavel och klorandel	<0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
Gänga	M14
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		