

**Garant****Slipstiftsats fin, AR, Antal slipstift: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	550100 10
GTIN	4045197239082
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT slipstift** (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. GARANT slipstift är universellt utformade för **kant- och yt slipning** och utmärker sig genom mycket hög slipeffekt, lång livslängd och likformig ytfinhet hos arbetsstycket.

Skaft-Ø 3 mm × 30 mm. Rekommenderad periferihastighet 30–50 m/s.

Keramiskt bundna slipstift i **ädelkorund rosa (AR)**. Medelhårt utförande.

Sortiment med utvalda slipstift i de vanligaste formerna och måtten.

**Användningsdata:**

För universell bearbetning av **olegerat och låglegerat stål** och **gjutstål**.

Rekommenderad skärhastighet 30 – 50 m/s.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 slipstift ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

**Teknisk beskrivning**

Antal slipstift	10
finhetsgrad	fin
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	AR
Skaft-Ø	3 mm
skaftlängd	30 mm
Produktslag	Slipstift