

Garant**Slipstiftsats grov, AR, Antal slipstift: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	550200 10
GTIN	4045197239099
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

GARANT slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. GARANT slipstift är universellt utformade för **kant- och yt slipning** och utmärker sig genom mycket hög slipeffekt, lång livslängd och likformig ytfinhet hos arbetsstycket.

Skaft-Ø 6 mm × 40 mm.

Keramiskt bundna slipstift i **ädelkorund rosa (AR)**. Medelhårt utförande.

Sortiment med utvalda slipstift i de vanligaste formerna och måtten.

Användningsdata:

För universell bearbetning av **olegerat och låglegerat stål** och **gjutstål**.

Rekommenderad skärhastighet 30 – 50 m/s.

leveransinnehåll:

Vardera 1 slipstift ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.

Teknisk beskrivning

Antal slipstift	10
finhetsgrad	grov
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	AR
Skaft-Ø	6 mm
skaftlängd	40 mm
Produktslag	Slipstift