

**Garant****Minislipstift fin, AR, Typ: SP0306****Beställningsdata**

Ordernummer	550400 SP0306
GTIN	4045197239181
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT slipstift** (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. GARANT slipstift är universellt utformade för **kant- och yt slipning** och utmärker sig genom mycket hög slipeffekt, lång livslängd och likformig ytfinhet hos arbetsstycket.

Keramiskt bundna slipstift i **ädelkorund rosa (AR)**. Medelhårt utförande.

Fin kornstorlek. Skaft-Ø 3 mm, skaftlängd 30 mm.

**Användningsdata:**

För universell bearbetning av **olegerat och låglegerat stål** och **gjutstål**.

Rekommenderad skärhastighet 30 – 50 m/s.

**Teknisk beskrivning**

Huvud-Ø	3 mm
skaftlängd	30 mm
finhetsgrad	fin
Skaft-Ø	3 mm
huvudlängd	6 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	AR

Produktlag

Slipstift