



Sugande mattor, 0,4×30 m, Användningsområden: UNI



Beställningsdata

Ordernummer	084390 UNI
GTIN	2050001710758
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med **enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre.** Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och **lämplig för nästan alla kemikalier.** Avsevärt bättre säkerhet och renlighet – varken vätskor eller granulat på golvet. **Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.**

Artiklar av typ **OIL** suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ **UNI** suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).

Sugande mattor med **trelagerstruktur** och en **tät, halkfri folie.** Idealisk för placering i gångar och produktionsytor och som skydd runt maskiner. Den vätska som samlas upp stannar kvar i uppsugningsmaterialet. **100 % golvsydd.**

Teknisk beskrivning

Färg	svart
Användningsområden	UNI
maximal uppsamlingsvolym	103 l
Leveransinnehåll antal/kartong	2
Produktslag	Matta

