

## Fingänga Gäng-gåring 6g, M x stigning: 18X1



### Beställningsdata

Ordernummer	486110 18X1
GTIN	2050001035677
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

#### Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Gängstigning	1 mm
Toleransklass	6g
Gänga	M18
Kalibrering	L12

Tolktyp	Gåtolk
Toleransområde	g
Gängtyp	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produktslag	Gängtolk

### Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100