

Gängnings- gå, Satsinnehåll: M3-M12



Beställningsdata

Ordernummer	486060 M3-M12
GTIN	4045197295682
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

För metrisk ISO-gänga enligt DIN 2279–2299. Lettrad på utsidan för att ge bättre handgrepp.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Innehåll:

Vardera 1 gänggåring nr 486010
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

leveransinnehåll:

Inklusive stabil trälåda med skyddandeskumplaststoppning.

OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor samt vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Satsinnehåll	M3-M12
Norm	DIN 13
Gängtyp	M
förpackning	Stabil box

Kalibrering	S14
Produktslag	Gänggåring

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkringsats Satsinnehåll M3-M12	020750 M3-M12
KalibreringGängringsats Satsinnehåll M3-M12	020740 M3-M12

Tillbehör

GängaGäng-gåring 6g Gänga M6	486010 M6
GängaGäng-gåring 6g Gänga M5	486010 M5
GängaGäng-gåring 6g Gänga M8	486010 M8
GängaGäng-gåring 6g Gänga M10	486010 M10
GängaGäng-gåring 6g Gänga M3	486010 M3
GängaGäng-gåring 6g Gänga M4	486010 M4
GängaGäng-gåring 6g Gänga M12	486010 M12